

## Distributeurs manuels Arma®

### DESCRIPTIF PRODUIT

Une gamme unique de distributeurs 1L et 4L pour cartouches produits scellées Arma®.

### UTILISATION

Les distributeurs s'utilisent exclusivement avec nos cartouches 1L et 4L.

### MODE D'EMPLOI

Large boutons poussoirs permettant une pression facile et un contrôle rigoureux pour une utilisation dans les environnements à fort trafic, garantissant leur qualité et leur rendement sur le long terme. Les distributeurs délivrent la dose exacte du produit approprié, et les cartouches vides se remplacent facilement en quelques secondes.



CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Garantis à vie	Les distributeurs sont fabriqués à partir de composants en plastique robuste et sont soumis à des tests rigoureux pour une utilisation dans les environnements à fort trafic, garantissant leur qualité et leur rendement sur le long terme. Ils sont garantis dans des conditions normales d'utilisation.
Boutons protégés par la technologie Biocote®	La technologie BioCote® est injectée dans le plastique des boutons poussoirs, premier point de contact, lors de la fabrication des distributeurs. Elle offre une protection antimicrobienne à vie afin de stopper la prolifération bactérienne d'un large spectre de bactéries et moisissures.
Large boutons poussoirs	Permettant une pression légère de la main ou du coude. Convient aux zones où l'hygiène est sensible.
La juste dose	Les distributeurs délivrent la juste dose de produit ce qui permet une utilisation contrôlée et d'éviter le gaspillage.
Système de verrouillage unique	Permet d'éviter l'ouverture non autorisée des distributeurs, le vol et la contamination produit.
Fenêtre de visualisation	Indique le niveau de produit dans la cartouche ce qui permet de prévoir son remplacement.
Facilité de remplacement des cartouches	Les distributeurs sont conçus pour s'utiliser exclusivement avec nos cartouches produits. Leur remplacement s'effectue en quelques secondes, ce qui réduit les coûts et le temps d'entretien.
Cartouches rétractables hygiéniques	Les inserts scellés aux cartouches par ultrasons empêchent la pénétration de l'air dans les cartouches au cours de leur utilisation. Ils évitent aussi le risque de contamination externe et garantissent la préservation du produit à chaque instant.
Pas de gaspillage	Les cartouches hermétiques sont conçues pour se rétracter durant leur utilisation afin de garantir l'évacuation complète du produit et d'éviter tout gaspillage.

RÉFÉRENCE	DISTRIBUTEUR	QTÉ PAR CARTON	DIMENSIONS	NBRE D'APPLICATIONS PAR CARTOUCHE	COMPATIBILITÉ PRODUIT / INSERT	DOSE DÉLIVRÉE
WHB1LDS	Distributeur blanc 1L	15	H 233 x P 115 x L 130mm	1000 doses	Cartouche 1L - Insert : blanc Arma® Rubis - RUB601	1.0ml
DFA400	Distributeur Arma® 4L (pompe verte)	6	H 345 x P 150 x L 175mm	888 doses	Cartouches 4L - Insert vert - Arma® Crème - CRE414 - Arma® Perles - PER404 - Arma® Gel Plus - GEL444	4.5ml

SC Johnson Professional S.A.S  
 3/5 rue du Pont des Halles  
 94656 Rungis Cedex, France  
 Tél. : +33 (0)1 41 80 11 30  
 Fax : +33 (0)1 45 12 97 26  
 E-mail : infofrance-scjpro@scj.com  
 www.scjp.com

Ces informations et tous les autres conseils techniques reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité juridique ou autre, y compris en termes de droits de propriété intellectuelle, notamment droits de brevets. En particulier, aucune garantie, expresse ou implicite, y compris concernant les caractéristiques du produit, au sens juridique du terme, n'est offerte ni ne saurait être déduite. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications selon les progrès technologiques ou autres développements.